

Инструкция по эксплуатации

Универсальный зажимной модуль **S600**




Универсальный зажимной модуль: S600

1. Комплектность

- Переpletчик 1шт
- Подставка брошюр 1шт
- Инструкция 1шт

2. Описание




1. Гребенка для пластиковых пружин
2. Съемная стенка
3. Слот зажима мет. пружин
4. Подставка брошюр
5. Ручка зажима мет. пружин
6. Кнопки выбора диаметра мет. пружин
7. Ручка зажима/разжима пласт. пружин
8. Крючки для мет. пружин

3. Назначение

- Зажим и разжим пластиковых пружин, до 24 колец
- Зажим метал. пружин с шагом 3:1 и 2:1 длиной до 340мм
- Используйте кнопки выбора диаметра пружин для зажима металлических пружин.
- Расстояние зажима может быть отрегулировано для более точного зажима.

4. Параметры


- Размеры аппарата



- Вес 9.5кг

5. Работа

- Переplet пластиковых пружин
 - Выберите пластиковую пружину нужного диаметра, исходя из толщины документа, диаметром от 6 до 51мм.
 - Вставьте пружину в гребенку 1, открытой стороной вверх, и потяните ручку 7 для разжима пружины.
 - Вставьте отперфорированные листы в пружину.
 - Верните ручку 7 в исходное положение, переplet окончен.
- Переplet металлических пружин
 - Выберите металлическую пружину исходя из толщины брошюры. Размеры от 3/16"-1", длиной до 340мм.
 - Повесьте пружину на крючки 8 и Вставьте отперфорированные листы в пружину.
 - Нажмите нужную кнопку для выбора диаметра пружины.



- Вставьте листы на металлической пружине открытой стороной вниз в слот зажима металлических пружин 3.
- Нажмите ручку 5, зажим завершен.
- Зажим длинных пружин
Максимальная длина переплета на аппарате 340мм. Документ можно переплести дважды, если длина его окажется больше. Вытащите съемную стенку 2, для удобства зажима.